

NOVATECH


RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numărul de comandă 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 500 kg

Capacitate de încărcare statică 1000 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	100 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	14 mm

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numărul de comandă 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

