ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	7800 kg
Товароносимост при 6 км/ч	6500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	13000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	8.32 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	50 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6310

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Номер на поръчката 00830851

Чертежи на продукта




DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Номер на поръчката 60830851



© Copyright 2026 TENTE International GmbH