

# INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154

Número de encomenda 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral                                   |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                          |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                     |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                     |
| Capacidade de carga estática      | 450 kg                                     |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                                     |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                      |
| Altura total                      | 229 mm                                     |
| Largura geral                     | 70 mm                                      |
| Peso geral                        | 1,616 kg                                   |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd         |

Prémio IF  
DesignPrémio Red Dot  
Design

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado                    |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Cor do Piso                | Cinza ardósia (RAL7015)                  |
| Cor da Roda                | Cinza ardósia (RAL7015)                  |
| Anti-fios                  | Anti-fios integrados                     |
| Diâmetro                   | 200 mm                                   |
| Largura do Piso            | 35 mm                                    |
| Largura do corpo           | 35 mm                                    |
| Dureza do Piso (D)         | 59 Shore D                               |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Folha de aço, média              |
| Em Forma de Garfo       | Fechado                          |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinza branco (RAL9002)           |
| Offset                  | 60 mm                            |
| Raio giratório          | 160 mm                           |
| Interferência giratória | 320 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 70 mm                            |

## ENCAIXE

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                           | Espiga sólida, redonda                                                                          |
| Diâmetro do Furo                          | 32 mm                                                                                           |
| Comprimento do Furo                       | 45 mm                                                                                           |
| Posição da rosca do furo                  | 7 mm                                                                                            |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2                                                                                               |
| Sugestão                                  | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Lavável de acordo com AK-BWA

# INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W




EAN 4031582300154

Número de encomenda 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS



Prémio IF  
Design



Prémio Red Dot  
Design