

LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558

Rendelési szám 00071315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	56 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,062 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	7 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	7 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkeres villa, zárt
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	62 mm
Körbeforgás	124 mm
Kúpola átmérője	0 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsárfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	8 mm

LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558
Rendelési szám 00071315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

