

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	5,846 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Peremes kerék
Átmérő	230 mm
Futófelület szélessége	82 mm
Tengely furat átmérője	45 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Furatelosztás átmérője	70 mm
Furat átmérője	14 mm
Alkalmas	jungheinrich_mic

SZERELVÉNY

Csavar rögzítőfuratok száma	5
-----------------------------	---

MŰSZAKI RAJZOK

