

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339
Broj porudžbine 10000285

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha light
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	120 kg
Statički Nosivost	240 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	83 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0,401 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	30 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
ofset	22 mm
okretni radijus	54,5 mm
Otpor okretanju	109 mm
Prečnik kupole	65 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	45 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	52 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	66,5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	77 mm
Prečnik otvora ploče	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Broj porudžbine 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

