

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech plus

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 240 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 200 kg

Conducció elèctrica No

Inoxidable No

Tracidad de carga estàtica 480 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

## RODA

Material corporal Poliamida, súper pesada

Material de la banda de rodadura Doble escalada amb Pistes

El Bearing Rodament de boles de precisió

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 50 mm

Banda de rodadura ample 26 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 15 mm

Longitud del cub 32 mm

La duresa del Banda de rodadura 75 Shore D (D)

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de comanda 00860912  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

