

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Номер заказа 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	59 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,128 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	8 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Цинковое литье под давлением / алюминий
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо, закрытый Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Номер заказа 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

