

# AGILA

2477XSP125P50

EAN 4031582344141

Número de comanda 00038854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                          |
| Conducció elèctrica        | ✓                               |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                           |
| Alçada total               | 160 mm                          |
| Àmplia general             | 60 mm                           |
| Pes total                  | 1,018 kg                        |

## RODA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal                   | Poliàmida, conducció elèctrica          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)                 |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles                  |
| Diametralització                    | 125 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                                   |
| Corporació ample                    | 32 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                              |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                              |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 131 mm              |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |
| Dome Dictel          | 60 mm               |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Mínimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Mínimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# AGILA

2477XSP125P50

EAN 4031582344141

Número de comanda 00038854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

