

## STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Номер заказа 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	89 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,16 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	8 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	87 mm
Поворотное соединение	174 mm
Диаметр купола	20 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга В10
Диаметр отверстия Болт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Номер заказа 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

