PRODUCTINFORMATIE

# LINEA CLINIC

## 5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●● |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Linea clinic |
| Type | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
| Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 150 kg |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 450 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 155 mm |
| Totale breedte | 71 mm |
| Totaal gewicht | 1,03 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 47,5 mm |
| Zwenk radius | 127 mm |
| Uitzwenking | 254 mm |
| Diameter koepel | 45,5 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Grijs wit (RAL9002) |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 15 mm |
| Breedte wielkern | 15 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 42 mm |

Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC


5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

Bestelnummer 00034521

**Producttekeningen**



Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

Interzum Award