

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numer zamówienia 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	32 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6201

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	290 kg
Nośność przy 6 km/h	240 kg
Nośność statyczne	480 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,169 kg

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numer zamówienia 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

