

NOVATECH

ITP100x40-Ø15 HL40 Heavyduty



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	15 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Convient pour	linde_jh_mic_yale

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.47 kg

Product Drawings

