

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	1680 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1400 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	2800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	255 mm
Kopējais platums	140 mm
Kopējais svars	13,05 kg

KRONŠTEINIS

Mājojklā materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Dzelzs (caurspīdīgs)
Ofsets	65 mm
Pagriezienu rādiuss	170 mm
Grozāms savienojums	340 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	140 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	80 mm
Korpasa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Pasūtījuma numurs 00829771
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

