

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Numer zamówienia 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	34,9 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Supratech
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,239 kg

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Numer zamówienia 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

