

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	400 mm
Futófelület szélessége	100 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech air
Ház típusa	Kerék
Teherbírási 3 km/h-nál	200 kg
Statikus teherbírási	400 kg
Összsúly	2,665 kg

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

