

INTEGRAL TWIN TORSION

3940UAC125R05-32 RAL7001

EAN 4031582382532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Integral twin torsion |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
| Krāvesība pie 3 km/h | 125 kg |
| Krāvesība pie 4 km/h | 125 kg |
| Statiskā krāvesība | 250 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 150 mm |
| Kopējais platums | 62 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 12 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūltnis | Precīzijas lodīšu gūltnis |
| Krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Ofsets | 37,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 100 mm |
| Grozāms savienojums | 200 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 32 mm |
| Skrūves garums | 45 mm |

INTEGRAL TWIN TORSION

3940UAC125R05-32 RAL7001

EAN 4031582382532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

