

## ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328

Pasūtījuma numurs 00860885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta reverse                                                                 |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums                                              |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 500 kg                                                                       |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 400 kg                                                                       |
| Statiskā kravnesība                  | 1000 kg                                                                      |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                                                       |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                                                        |
| Kopējais augstums                    | 164 mm                                                                       |
| Kopējais platums                     | 96 mm                                                                        |
| Kopējais svars                       | 3,187 kg                                                                     |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 125 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpusa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gūtnis    | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 60 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 322 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328

Pasūtījuma numurs 00860885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

