

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	96 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	48 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,17 kg

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

Objednací číslo 00034873
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

