

## ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668  
Rendelési szám 00002341

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                          |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág             |
| Kerék színe                  | Fémes                              |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül         |
| Átmérő                       | 100 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                              |
| Tengely furat átmérője       | 8 mm                               |
| Kerékagy hossza              | 45 mm                              |
| Test szélessége              | 40 mm                              |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A                         |

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Elastech                   |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 200 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 400 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                      |
| Összsúly                          | 0,51 kg                    |

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668  
Rendelési szám 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

