

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Rendelési szám 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe | Fémes |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Tengely furat átmérője | 8 mm |
| Kerékagy hossza | 45 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Elastech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 200 kg |
| Statikus teherbírás | 400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 0,51 kg |

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Rendelési szám 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

