

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 9,043 kg

RODA

Material corporal Ferro Colat

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Fos

El Bearing Roda amb pestanya

Diametralització 250 mm

Banda de rodadura ample 80 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 80 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Cercle de forats de Cielo 112 mm

Fitting Diàmetre del forat 15 mm

Apte per komatsu

FITACIÓ

Pern muntant la quantitat de forats 5

DIBUIXOS TÈCNICS

