

AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila care
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,8 kg

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	176 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm

AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

