PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Tread profile	konveks
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,82 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 125x50-020 HL60 cv R25



© Copyright 2026 TENTE International GmbH