

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Kappa load
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	2160 kg
Товароносимост при 6 км/ч	1800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	3600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	305 mm
Обща ширина	140 mm
Общо тегло	15.55 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Цвят	Цинко-желязо (прозрачно)
Изместване	65 mm
Радиус на завъртане	195 mm
Интерференция при завъртане	390 mm
Lubrication nipple	1
Диаметър на купол	140 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	175 mm
Ширина на плаката	140 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	140 mm
Диаметър на отвора на плаката	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250

Номер на поръчката 00839740

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

