

# SUPRATECH

PJR200X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Supratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 160 kg

Tracidad de carga estàtica 320 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,718 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 200 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 58 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

# SUPRATECH

PJR200X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

