

PURETECH

PVR250X50-Ø25 HL58

EAN 4031582442410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus de carcassa Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 205 kg

Tracidad de carga estàtica 410 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 2,872 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura Goma massissa negres, negres

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 250 mm

Banda de rodadura ample 50 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 25 mm

Longitud del cub 58 mm

La duresa del Banda de rodadura 85 Shore A (A)

PURETECH

PVR250X50-Ø25 HL58

EAN 4031582442410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

