

LINEA LIGHT

5925UAP065L51-10

EAN 4031582403916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea light
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	90 kg
Capacidade de carga estática	180 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	68 mm
Largura geral	46 mm
Peso geral	0,129 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	13,9 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	67 mm
Interferência giratória	134 mm
Diâmetro do dome	23 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

Clube
Design
DeutscherPrémio
InterzumPrémio IF
Design

LINEA LIGHT

5925UAP065L51-10

EAN 4031582403916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

