

AX

S70-10X10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Ax
Tip	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	6 mm
Greutate totală	0,02 kg

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă	10 mm
Lungime Tijă	10 mm