

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	400 kg
Celková hmotnost	2,23 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, blokový profil
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Objednací číslo 00031051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

