



## ROUE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Diamètre              | 101.6 mm |
| Largeur du bandage    | 31.75 mm |
| Diamètre de l'alésage | 9.8 mm   |
| Longueur de moyeu     | 41 mm    |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nom du produit              | Supratech |
| Capacité de charge à 3 km/h | 113 kg    |
| Conducteur d'électricité    | no        |
| Inoxydable                  | no        |
| Capacité de charge statique | 226 kg    |

## Product Drawings

