

# AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila care                                                       |
| Тип                                | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела                                     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                                                           |
| Електропроводим                    | Да                                                               |
| Неръждаемост                       | Не                                                               |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                                                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                                            |
| Обща височина                      | 138 mm                                                           |
| Общо тегло                         | 0.84 kg                                                          |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 38 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 88 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 176 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                    |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба          |
| Диаметър              | 100 mm                                   |
| Ширина на Резба       | 32 mm                                    |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                             |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Тип на фитинга   | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили |
| Диаметър на Болт | 28 mm                                          |
| Дължина на Болт  | 96 mm                                          |

# AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

