

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Pasūtījuma numurs 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	32 mm
Korpasa platums	32 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6201

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●●

Kustības troksnis ●●○○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	290 kg
Krāvnese pie 6 km/h	240 kg
Statiskā krāvnese	480 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,169 kg

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Pasūtījuma numurs 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

