INFORMAZIONI DI PRODOTTO

KAPPA

9688ITP125P63 CL67

EAN 4031582316452



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Kappa
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	500 kg
Portata a 6 km/h	400 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	170 mm
Larghezza complessiva	98 mm
Peso complessivo	1,73 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Colore	Passivato blu
Lubrication nipple	1
Diametro cuffia superiore	96 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	135 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9688ITP125P63 CL67

EAN 4031582316452

Numero d'ordine 00802070

Disegni del prodotto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH