

## AGILA

2477UAP100R07-Ø24-27

EAN 4031582327076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 138 mm                                      |
| Загальна вага                      | 0,925 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 43,5 mm                 |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, круглий                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 24 mm                                                            |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 27 mm                                                            |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2477UAP100R07-Ø24-27

EAN 4031582327076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

