

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Basetech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 200 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 400 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总重量 | 0.2 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 轴孔直径 | 12 mm |
| 中心长度 | 44.4 mm |
| 胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |

