

SOCKET

R21-13X26/8

EAN 4031582321661



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Розетка
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	160 kg
Общая высота	2 mm
Общий вес	0,01 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Гнезда для литья под цинк
Диаметр Болт	13 mm
Длина Болт	26 mm