

NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843

Número de pedido 00828567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 800 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 640 kg

Capacidad de carga estática 1600 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 1,36 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 85 mm

Ancho de Banda de rodadura 90 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 90 mm

Anchura del cuerpo 90 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6204

NOVATECH

ETP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843

Número de pedido 00828567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

