TERMÉKINFORMÁCIÓK

# AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,93 kg |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 41 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 77 mm |
| Talplemez szélessége | 67 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 56 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 61,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 46,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 51,5 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471PJP125P50


EAN 4031582301434

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Termékrajzok**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH