

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	강철, 철
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	보어홀, 가공되지 않음
휠 색상	제트 블랙(유사 RAL9005)
직경	200 mm
트레드 폭	75 mm
차축 홀 직경	100 mm
허브 길이	75 mm
차체 너비	75 mm
트레드의 경도(A)	68 육상 A

## 성능

롤 성능	● ● ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	600 kg
6km/h에서의 적재 용량	500 kg
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	2.306 kg

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

