

AGILA CARE US

2446UAP125R36-32S

EAN 4031582385175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	43 mm
Rayon d'encombrement	105.5 mm
Diamètre d'encombrement	211 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	36 mm
Longueur de la vis	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care US
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	168.5 mm