

ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	155 mm
Celková hmotnost	1,261 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	40 mm
Radius otočení	121 mm
Otočné rušení	242 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

