


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	120 mm
总宽度	128 mm
总重量	6.97 kg

支架

偏移量	30 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm
圆顶直径	112 mm

轮子

轴承	未加工中心
直径	75 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

固定件

上板长	112 mm
上板宽	112 mm
上板孔长度（最大）	92 mm
上板孔宽度（最大）	92 mm
上板孔直径	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

订单号 00800105

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

