

## ALPHA

3477POR125P62

EAN 4031582305562



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Alpha                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 200 kg                          |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 400 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                           |
| Alçada total               | 155 mm                          |
| Àmplia general             | 75 mm                           |
| Pes total                  | 1,04 kg                         |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Acer, pesada        |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 40 mm               |
| Scio de giro         | 123 mm              |
| Sterferencia de giro | 246 mm              |
| Dome Dictel          | 75 mm               |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos         |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Grafit negre (RAL9011)        |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 40 mm                         |
| Corporació ample                    | 40 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 105 mm            |
| Placa ampla                           | 80 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 60 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 9 mm              |

# ALPHA

3477POR125P62

EAN 4031582305562

Número de comanda 00001497  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

