

# AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                      |
| Type                         | Zwenkwiel met wielrem           |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 70 kg                           |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 140 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 69 mm                           |
| Totale breedte               | 57 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,27 kg                         |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel        |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 25 mm                   |
| Zwenk radius               | 77 mm                   |
| Uitzwenking                | 155 mm                  |
| Diameter koepel            | 53 mm                   |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide             |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern |
| Lager                         | Glijlager             |
| Kleur Wiel                    | Leigrijs (RAL7015)    |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 50 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                 |
| Breedte wielkern              | 20 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D            |

## BEVESTIGING

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type bevestiging                   | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                       | 60 mm           |
| Breedte plaat                      | 60 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 38 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 48 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm           |
| Diameter bevestigingsgat           | 6,3 mm          |

# AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851

Bestelnummer 00031003  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

