

## NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Název produktu              | Novatech |
| Typ                         | Kolo     |
| Nosnost 3 km/h              | 800 kg   |
| Elektrické vodivé           | Ne       |
| Nerezové                    | Ne       |
| Statická Nosnost            | 1600 kg  |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C    |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Ocel, železo             |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr                  | 85 mm                    |
| Šířka Běhoun            | 90 mm                    |
| Průměr otvoru pro šroub | 17 mm                    |
| Délka náboje            | 90 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 92 Obuv A                |
| Typ ložiska             | 6303                     |

