



图片可能与原产品不同

表现


滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1680 kg
6 公里/小时的载重	1400 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	3360 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	7.06 kg

轮子


轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	80 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	92 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A



NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.