

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 8,67 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Kolo s přírubou
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru pro Šroub	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr otvoru	15 mm
Vhodné pro	atlet

MONTÁŽ

Množství montážních otvorů	4
----------------------------	---

