

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	8,67 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Kolo s přírubou
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru pro šroub	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr otvoru	15 mm
Vhodné pro	atlet

MONTÁŽ

Množství montážních otvorů	4
----------------------------	---

