

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962  
Bestelnummer 00036329

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila stainless
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	160 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,637 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Draaicirkel	207 mm
Diameter koepel	60 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter plaatgat	8,5 mm

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962  
Bestelnummer 00036329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

